




Ventil pro zpoždění začátku signálu

Objednací kód	Rozsah zpoždění [s]	Závit	Hmotnost [kg]
2532 7090 0400 0006	0 až 5	G1/8"	0,11


Přivedením tlaku na vstup (1) a po uplynutí doby nastavené šroubem R dojde k aktivaci tlaku na výstupu (2). Jakmile zmizí tlak na vstupu, bude výstup také bez tlaku. Pro opětovné přivedení tlaku na výstup je nutné odebrat alespoň na krátkou dobu tlak ze vstupu. Tento ventil tedy zpozdí signál o až 5 sekund.



Ventil pro omezení délky signálu

Objednací kód	Rozsah omezení [s]	Závit	Hmotnost [kg]
2532 7090 0400 0005	0 až 5	G1/8"	0,11

Přivedením tlaku na vstup (1) je ihned tlak aktivován i na výstupu (2) a po uplynutí doby nastavené šroubem R dojde k deaktivaci tlaku na výstupu (2). Pro opětovné přivedení tlaku na výstup je nutné odebrat alespoň na krátkou dobu tlak ze vstupu. Tento ventil tedy omezí délku trvání signálu pouze na 0 až 5 sekund.



Pracovní tlak	0,2 až 1,0 MPa
Pracovní teplota	0°C až +60°C
Pracovní médium	upravený stlačený vzduch

Poznámka: rozměry ventilu pro zpoždění začátku signálu i ventilu pro omezení délky signálu jsou stejné.

